



# Tấm áp suất đọc VMPA2-VSP-QS6

Số bộ phận: 8035441

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	21 mm
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - Ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	80 g
Cổng nối khí nén 1	QS-6
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đế nguồn cấp	PA gia cố