

Đầu kết nối dạng gắn tủ điện NEFU-D12G4-R3DW4

Số bộ phận: 8040457

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|----------------------------------|--|
| Chiều dài | 40,1 mm |
| Tuân theo tiêu chuẩn | EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3 |
| Kiểu gắn | vặn chặt |
| Cổng nối điện 1 | Ổ cắm thẳng, M12x1, 4 cực, mã D |
| Cổng nối điện 2 | Ổ cắm được định góc, RJ45, 4 chân |
| Dải điện áp hoạt động DC | 0 V...30 V |
| Khả năng tải dòng điện ở 40 °C | 2 A |
| Độ chịu điện áp xung | 0.8 kV |
| Đặc tính truyền tải | Tương ứng với danh mục 5, EN 50173, loại D Theo danh mục 5, ISO/IEC 11801, loại D |
| Mức độ bảo vệ | IP20 IP65 IP67 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...60 °C |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| mức độ ô nhiễm | 3 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Vật liệu vỏ | Đồng thau, mạ niken PA Kém đúc áp lực |
| nhà màu | màu đen |
| Vật liệu các tiếp điểm phích cắm | Đồng thau mạ vàng |