


Đầu kết nối dạng gắn tủ điện NEFU-D12G4-D12DG4

Số bộ phận: 8040459

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 61076-2-101
Kiểu gắn	vặn chặt
Cổng nối điện 1	Ổ cắm thẳng, M12x1, 4 cực, mã D
Cổng nối điện 2	Ổ cắm thẳng, M12x1, 4 cực, mã D
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	4 A
Độ chịu điện áp xung	0.8 kV
Đặc tính truyền tải	Tương ứng với danh mục 5, EN 50173, loại D Theo danh mục 5, ISO/IEC 11801, loại D
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ	Đồng thau, mạ niken
nhà màu	màu bạc
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau mạ vàng