


# Tấm kết nối VMPA14-FB-AP-4-1-S1

Số bộ phận: 8043929

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	65.5 mm
Chiều dài	107.3 mm
Kích thước lưới	14.8 mm 14.9 mm
Số lượng tối đa vị trí van	4
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	250 g
Cổng nối khí nén 2	M7 G1/8
Cổng nối khí nén 4	M7 G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực