

Van một chiều VABF-L1-14-H2

Số bộ phận: 8047365

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---|
| Kích thước van | 14 mm |
| Chức năng van | chức năng quay ngược có thể mở khóa |
| Áp suất vận hành | 0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar |
| Giấy phép | c UL us - Recognized (OL) |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...60 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 1 g |
| Kiểu gắn | xẻ rãnh |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |