


Đế chung nguồn khí cấp OABM-P-G3-10-2

Số bộ phận: 8049141

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng khe cắm thiết bị	2
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa	3.3 Nm
Mô-men xoắn siết tối thiểu	0.3 Nm
trọng lượng sản phẩm	45.2 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn