


# Khớp song song EAMM-U-110-S62-88A-207

Số bộ phận: 8059058

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                          | Giá trị               |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Kích thước                        | 110                   |
| Vị trí lắp đặt                    | bất kì                |
| Số vòng quay tối đa               | 5000 rpm              |
| Tuân thủ LABS                     | VDMA24364-B2-L        |
| Nhiệt độ bảo quản                 | -25 °C...60 °C        |
| Độ ẩm tương đối                   | 0 - 95 %              |
| Mức độ bảo vệ                     | IP40                  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh    | -10 °C...60 °C        |
| Mô men quán tính khối lượng       | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| mô-men xoắn truyền động không tải | 0.3 Nm                |
| Mô-men xoắn có thể truyền         | 9.5 Nm                |
| trọng lượng sản phẩm              | 6900 g                |
| Bộ truyền động mã giao diện       | S62                   |
| Mã giao diện Động cơ trong        | 88A                   |
| Ghi chú vật liệu                  | Tuân thủ RoHS         |