

Ống nhựa PTFEN-10X1,5-NT-300

Số bộ phận: 8061180

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	10 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	100 mm
Ø trong	7 mm
Bán kính uốn tối thiểu	70 mm
Lưu ý áp dụng	Ống không in nhãn
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Kiểm tra độ cháy vật liệu	UL94 V-0
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...150 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.086 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 10 mm đối với núm cắm bên ngoài Ø 10 mm với đai ốc ren
Màu sắc	tự nhiên
Độ cứng Shore	D 55 +/-5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PTFE