


Khớp thẳng EAMM-A-L48-40G

Số bộ phận: 8063480

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|----------------|
| Chiều dài danh nghĩa | 43.4 mm |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 12.5 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 337 g |
| Bộ truyền động mã giao diện | L48 |
| Mã giao diện Động cơ trong | 40G |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |