

# Mô đun điện VMPA14-FB-EMG-8

Số bộ phận: 8066765

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chân đoán	Điện áp thấp van
Số lượng tối đa vị trí van	4
Số lượng cuộn van tối đa	8
Dòng tiêu thụ riêng ở điện áp tải	23 mA
Mức tiêu thụ dòng riêng ở điện áp hoạt động	8 mA
Dòng kéo vào định mức trên mỗi cuộn điện từ	58 mA đến 24 ms
Dòng điện định mức khi giảm dòng điện	9 mA sau 24 ms
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp (trong điều kiện đã cài đặt)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	30 g
Vật liệu vỏ	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS