

Mô đun điện VMPA14-FB-EMS-D2-8

Số bộ phận: 8066766

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--|
| Chẩn đoán | Giám sát tình trạng Đứt dây mỗi cuộn van Ngắn mạch van Điện áp thấp van |
| Số lượng tối đa vị trí van | 4 |
| Số lượng cuộn van tối đa | 8 |
| Dòng tiêu thụ riêng ở điện áp tải | 3 mA |
| Mức tiêu thụ dòng riêng ở điện áp hoạt động | 8 mA |
| Dòng kéo vào định mức trên mỗi cuộn điện tử | 58 mA đến 24 ms |
| Dòng điện định mức khi giảm dòng điện | 9 mA sau 24 ms |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp (trong điều kiện đã cài đặt) |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| trọng lượng sản phẩm | 30 g |
| Vật liệu vỏ | POM |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |