



Bộ lọc chân không OAFF-G3-7

Số bộ phận: 8068945

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ mịn bộ lọc	40 μm
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	1.5 g
Kiểu gắn	có thể trì hoãn khớp
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu bộ lọc	Vải PA
Vật liệu vỏ	POM
Khả năng phát xung	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi