

Bộ gá DAMH-L8-20-PL-1

Số bộ phận: 8069013

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	64 g
Kiểu gắn	Gắn trực tiếp qua lỗ xuyên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS không chứa đồng
Vật liệu đồ gắn	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu măng xông	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu đai ốc	Thép, mạ kẽm
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm