

Đầu nối giảm NPFC-R-G12-G18-F

Số bộ phận: 8069222

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu Mối nối vít ren	Đồng thau, mạ niken
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành	-0.95 bar...50 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	43 g
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Cổng nối khí nén 2	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS