

HMI CDSB-A1

Số bộ phận: 8070984

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài dây dẫn tối đa	3m
Bộ nhớ người dùng	3 GB
Hiển thị	Màu TFT
Đặc tính hiển thị	Màn hình cảm ứng
Kích thước hiển thị	1,77" "
Dải điện áp hoạt động DC	4.5 V...5.5 V
Độ phân giải màn hình	128x160 Pixel
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu hiệu KC	KC-EMV
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	tối đa 95 % ở 60 °C không cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	36.6 g
Giao diện USB, công nghệ kết nối	USB 2.0 loại B mini
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA6-gia cố
Khu vực hoạt động	Chỉ với CMMT, CPX-E-CEC
Kích thước B x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm