

Tấm kết nối VABS-S7-BE-BS-G14-V14

Số bộ phận: 8072668

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-::-]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65 ở trạng thái lắp
trọng lượng sản phẩm	330 g
Kiểu gắn	với lỗ thông và vít
Cổng nối khí điều khiển 12	G1/4
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	Mặt bích 1/4 với sơ đồ kết nối NAMUR
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm phủ Ematal
Vật liệu của phớt	NBR