

Bộ chuyển đổi DHA-G-R3-32-B8-20

Số bộ phận: 8079217

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	100 g
Kiểu gắn	với ren trong
Vật liệu tấm chuyển đổi	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm