


Bộ chuyển đổi DHA-G-R3-32-B8-25

Số bộ phận: 8079218

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|----------------------------|
| Kích thước | 32 |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...50 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 100 g |
| Kiểu gắn | với ren trong |
| Vật liệu tấm chuyển đổi | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa |
| Vật liệu vít | Thép mạ, kẽm |