

# Gương phản xạ **SARA-R-D20-M**

Số bộ phận: 8084168

**FESTO**



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...65 °C
Kiểu gắn	dán
trọng lượng sản phẩm	1.1 g
Vật liệu vỏ	PMMA
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Kết cấu phản xạ chiều rộng	Mini