


# Hộp số EMGA-40-A-G5-40P

Số bộ phận: 8085343

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	40 mm
Động cơ kích thước mặt bích	40 mm
Khe hở	0.35 deg
Loại bánh răng	Bộ bánh răng góc
Tỉ số truyền	5:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	18000 rpm
hiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	7.5 Nm
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.035 kgcm <sup>2</sup>
Mô men xoắn truyền động tối đa	12 Nm
Độ hiệu quả tối đa	95 %
Độ chống xoắn	0.8 Nm/arcmin
trọng lượng sản phẩm	500 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	40G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	40P
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS