


# Hộp số EMGA-60-A-G3-60P

Số bộ phận: 8085344

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	60 mm
Động cơ kích thước mặt bích	60 mm
Khe hở	0.27 deg
Loại bánh răng	Bộ bánh răng góc
Tỉ số truyền	3:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	13000 rpm
hiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	14 Nm
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.394 kgcm <sup>2</sup>
Mô men xoắn truyền động tối đa	22 Nm
Độ hiệu quả tối đa	95 %
Độ chống xoắn	2 Nm/arcmin
trọng lượng sản phẩm	1700 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	60G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	60P
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS