


Bộ cân bằng YHBP-

Số bộ phận: 8087218

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Khoảng hành trình	100 mm...1990 mm
đường kính xi lanh	50 mm...200 mm
Động học được hỗ trợ	Cột nâng Động học song song
Chống phân cực	cho điện áp hoạt động
Áp suất vận hành	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Tốc độ di chuyển tối đa	1 m/s
Dải điện áp hoạt động DC	21.6 V...26.4 V
Thời gian bật	100%
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dao động	5 %
Mức tiêu thụ hiện tại với đầu ra không tải	2 A
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Mức độ bảo vệ	IP65
Lưu ý về mức độ bảo vệ	IP20 cho rơ le an toàn PNOZ IP20 cho hệ thống điều khiển CMCB -...- C IP20 cho bộ điều khiển CECC-D IP54 cho hệ thống điều khiển CMCB -...- CC ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Tải trọng khối lượng	25 kg...999 kg
Tỷ số truyền động học	1: 5 cho cột nâng 1: 1 - 1: 5 cho chuyển động song song
trọng lượng sản phẩm	4,8 kg...60,5 kg
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS