


Khớp thẳng EAMM-A-V20-28AA

Số bộ phận: 8093016

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	31.4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	10000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	0.022 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	0.2 Nm
trọng lượng sản phẩm	25 g
Bộ truyền động mã giao diện	V20
Mã giao diện Động cơ trong	28AA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS