

# Khớp song song EAMM-U-45-V25-38AA-63

Số bộ phận: 8093197

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                          | Giá trị                |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kích thước                        | 45                     |
| khoảng cách trung tâm             | 63 mm                  |
| Vị trí lắp đặt                    | bất kỳ                 |
| Tỉ số truyền                      | 1:1                    |
| Số vòng quay tối đa               | 3600 rpm               |
| Tuân thủ LABS                     | VDMA24364 Vùng III     |
| Nhiệt độ bảo quản                 | -20 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                   | 0 - 95 %               |
| Mức độ bảo vệ                     | IP40                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh    | 0 °C...50 °C           |
| Mô men quán tính khối lượng       | 4.35 kgmm <sup>2</sup> |
| mô-men xoắn truyền động không tải | 0.05 Nm                |
| Mô-men xoắn có thể truyền         | 0.5 Nm                 |
| trọng lượng sản phẩm              | 264 g                  |
| Bộ truyền động mã giao diện       | V25                    |
| Mã giao diện Động cơ trong        | 38AA                   |
| Ghi chú vật liệu                  | Tuân thủ RoHS          |