


Tấm kết nối VMPA-FB-AP-1-P5

Số bộ phận: 8093454

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	42 mm
Chiều dài	107.3 mm
Kích thước lưới	41 mm
Số lượng tối đa vị trí van	4
Áp suất vận hành	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	155 g
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực