

Thẻ nhớ CAMC-M-MS-G32-G2

Số bộ phận: 8094425

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...85 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Khả năng lưu trữ	GB
Lưu ý áp dụng	Thiết bị được phát triển, thiết kế và chế tạo dành riêng cho mục đích sử dụng trong công nghiệp và thương mại. Thiết bị không được chấp thuận để sử dụng riêng.
Thiết kế	microSDHC
Cấu trúc xây dựng	MLC
Mức tốc độ	Loại 10
Tốc độ đọc tối đa	70 MB/s
Tốc độ ghi tối đa	50 MB/s
Số chu kỳ ghi/xóa	96 TBW