

Khoối liên kết CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL

Số bộ phận: 8098392

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	Kết nối vít nghiêng
trọng lượng sản phẩm	266 g
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Giấy phép	c UL - Recognized (OL)
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực
Cổng nối điện	5 chân Được mã hóa L M12x1 Phích cắm
Nguồn cung cấp dòng tối đa	16 A
Bộ nguồn	Nguồn cấp hệ thống