

Tấm kết nối VABS-B14-T-FG14

Số bộ phận: 8098884

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Hướng kết nối lên trên
Áp suất vận hành	1.5 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7::-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	192 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 2	Mặt bích 1/4 với sơ đồ kết nối NAMUR G1/4
Cổng nối khí nén 4	Mặt bích 1/4 với sơ đồ kết nối NAMUR G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn