

# Tấm gá VABS-B14-180-FF14

Số bộ phận: 8099347

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Các cổng nối được xoay 180°
Áp suất vận hành	1.5 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	255.5 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 2	Mặt bích 1/4 với sơ đồ kết nối NAMUR
Cổng nối khí nén 4	Mặt bích 1/4 với sơ đồ kết nối NAMUR
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn