


Tấm đế xả VABF-B14-M3-N14

Số bộ phận: 8099627

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành	1.5 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	280.5 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	1/4 NPT
Cổng nối khí nén 2	Mặt bích 1/4 với sơ đồ kết nối NAMUR
Cổng nối khí nén 4	Mặt bích 1/4 với sơ đồ kết nối NAMUR 1/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ của bộ điều khiển	Hợp kim nhôm rèn