

Bộ chỉ thị vị trí SAMH-F12-MK-A2

Số bộ phận: 8101084

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	2 công tắc tiệm cận với khả năng chống cháy nổ và bảo vệ IP cao
Chống cháy nổ	Vùng 2 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Lưu ý áp dụng	Khi được sử dụng với van góc VZXA, sự chấp thuận của SIL cho toàn bộ sản phẩm không còn giá trị.
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	151 g
Vật liệu của phớt	EPDM
Vật liệu vỏ	Nhôm PA gia cố
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III