

Đầu nối NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10

Số bộ phận: 8104285

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	10
Cấu trúc xây dựng	Cố định ống mềm thông qua kết nối kẹp
Thiết kế	dạng thẳng
Kích thước	ø 8 mm
Cổng nối chất lỏng	UNF1/4-28
Cổng nối chất lỏng 2	đối với ống mềm ø ngoài 1,6 mm (1/16")
Môi chất	Môi chất lỏng Môi chất khí
Lưu ý trên phương tiện	Tuân thủ chống chịu vật liệu tiếp xúc với môi chất
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Nhiệt độ trung bình	0 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Nguyên lý bít	cứng
Vị trí lắp đặt	bất kì
Mô-men xoắn thất chặt danh nghĩa	15 Ncm
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 15 %
trọng lượng sản phẩm	0.53 g
Vật liệu tiếp xúc môi chất	PP
Vật liệu ngỗng vận vít	PA gia cố
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Lưu ý áp dụng	Xem ghi chú ứng dụng (có trên Cổng hỗ trợ tại festo.com)