


Tấm điều khiển DADG-FM-F9-VDE2

Số bộ phận: 8104802

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|--|
| Dựa trên tiêu chuẩn | VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2 |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Áp suất vận hành | 0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi |
| Áp suất làm việc danh nghĩa | 0.6 MPa |
| Áp suất vận hành định mức | 6 bar |
| định mức áp suất làm việc | 87 psi |
| Chống cháy nổ | Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX) |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Điểm sương thấp hơn nhiệt độ môi trường và nhiệt độ trung bình ít nhất 10°C Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...80 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 1340 g |
| Cổng nối khí nén | G1/4 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu của phớt | EPDM NBR |
| Vật liệu vít grub | thép không gỉ hợp kim cao |
| Vật liệu tấm | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa |
| Vật liệu vít | thép hợp kim cao không gỉ |