


Khớp thẳng EAMM-A-D60-90GA

Số bộ phận: 8105944

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|----------------|
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 95 % |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô-men xoắn có thể truyền | 21 Nm |
| trọng lượng sản phẩm | 1582 g |
| Bộ truyền động mã giao diện | D60 |
| Mã giao diện Động cơ trong | 90GA |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |