

Clip an toàn NPAP-QE-S-Q10-P10

Số bộ phận: 8113231

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích cỡ gói	10
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.23 g
Cổng nối khí nén	đối với ống mềm Ø ngoài 10 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS