

Cuộn điện từ VACC-S18-35-K4-2U-NE4ME

Số bộ phận: 8118255

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|--|
| Kiểu vận hành | điện |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch | không |
| Thời gian bật | 100% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây | 110 V AC: 50/60 Hz, công suất 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W |
| Dao động điện áp cho phép | -15 % / +10 % |
| Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| Chống cháy nổ | Vùng 1 (CN) Vùng 21 (CN) |
| Cơ quan cấp chứng chỉ | GYJ23.1169X |
| Loại chống cháy nổ Khí | Ex eb mb IIC T5/T6 Gb |
| Loại chống cháy nổ Bụi | Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Mức độ bảo vệ | IP66 |
| trọng lượng sản phẩm | 580 g |
| Cổng nối điện | Hộp đầu cuối, đầu vào cấp M20x1,5 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |