

# Cuộn điện từ VACC-S18-35-K4-1UF-NE4ME

Số bộ phận: 8118256

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị  |
|---|--|
| Kiểu vận hành                                   | điện   |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì   |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch                     | không  |
| An ninh nội bộ                                  | Cầu chì  |
| Thời gian bật                                   | 100%   |
| Lớp cách nhiệt                                  | H  |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây                      | 24 V DC: 3,5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, công suất 3,5 VA          |
| Dao động điện áp cho phép                       | -15 % / +10 %  |
| Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                                     |
| Chống cháy nổ                                   | Vùng 1 (CN)<br>Vùng 21 (CN)                                    |
| Cơ quan cấp chứng chỉ                           | GYJ23.1169X  |
| Loại chống cháy nổ Khí                          | Ex eb mb IIC T5/T6 Gb  |
| Loại chống cháy nổ Bụi                          | Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db                                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài            | T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364 Vùng III   |
| Mức độ bảo vệ                                   | IP66   |
| trọng lượng sản phẩm                            | 580 g  |
| Cổng nối điện                                   | Hộp đầu cuối, đầu vào cấp M20x1,5                              |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS  |