

Cuộn điện từ VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME

Số bộ phận: 8118327

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
An ninh nội bộ	Cầu chì
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, công suất 1,8 VA
Dao động điện áp cho phép	-15 % / +10 %
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	EPL Db (BR) EPL GB (BR)
Chống cháy nổ	Vùng 1 (BR) Vùng 21 (BR)
Cơ quan cấp chứng chỉ	INMETRO DNV 17.0042X
Loại chống cháy nổ Khí	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Loại chống cháy nổ Bụi	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
trọng lượng sản phẩm	330 g
Cổng nối điện	Hộp đầu cuối, đầu vào cấp M20x1,5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS