

Cuộn điện từ VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

Số bộ phận: 8118328

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiểu vận hành | điện |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Hiển thị vị trí chuyển mạch | không |
| Thời gian bật | 100% |
| Lớp cách nhiệt | H |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây | 60 V AC: 40/65 Hz, công suất 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W |
| Dao động điện áp cho phép | -15 % / +10 % |
| Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu | EPL Db (BR) EPL GB (BR) |
| Chống cháy nổ | Vùng 1 (BR) Vùng 21 (BR) |
| Cơ quan cấp chứng chỉ | INMETRO DNV 17.0042X |
| Loại chống cháy nổ Khí | Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb |
| Loại chống cháy nổ Bụi | Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |
| trọng lượng sản phẩm | 330 g |
| Cổng nối điện | Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |