

Chấu kẹp DHAS-GG-B18-16-A1

Số bộ phận: 8119108

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	16 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	cho tấm microtiter
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 100 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	24,4 g
Kiểu gắn	với ren trong M3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Hàm kẹp vật liệu	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu chốt xi-lanh	Thép lò xo