

Khớp nối EAMD-42-48-19-16X25

Số bộ phận: 8121127

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	19 mm
Đường kính giá lắp 2	16 mm
Kích thước	42
Chiều dài danh nghĩa	48 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số vòng quay tối đa	6000 rpm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	45 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	17 Nm
trọng lượng sản phẩm	212 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS