


Hệ truyền động tuyến tính YXCL-1-B

Số bộ phận: 8122264

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mức độ cần thiết của các khu vực cạnh tác | 0.1 mm/m |
| Vị trí lắp đặt | ngang |
| Cấu trúc xây dựng | Hệ thống cổng thông tin đường dây với các mô-đun truyền động điện và khí nén |
| Thời gian bật | 100% |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 90 % |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 5 °C...45 °C |
| Khoảng thời gian bảo trì | 2500 km |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu tấm chuyển đổi | Nhôm, anot hóa |
| Vật liệu góc gắn | Nhôm thép không gỉ hợp kim cao |
| Vật liệu màng xích | PA gia cố |