

Đế van VABM-C12-6M-M5-M3-10

Số bộ phận: 8122794

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	20 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Hướng kết nối xuống dưới
Số lượng tối đa vị trí van	10
Áp suất vận hành	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	kích thước hạt tối đa 5 µm
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	49.5 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	M5
Cổng nối khí nén 2	M3
Cổng nối khí nén 3	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn