


Cáp kết nối NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Số bộ phận: 8122832

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng cuộn van tối đa	1
Tên cáp	không giá biến báo
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	2 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường Đầu ra chuyển mạch
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Cáp có ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Sơ đồ kết nối HP
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	2
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	2
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Đẩy-kéo có khoá để tránh tình trạng kéo không chủ đích
Cổng nối điện 2, chức năng	Nguồn cấp điện Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	2x dây dẫn đơn
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	đầu mở
Cổng nối điện 2, số cực/dây	2
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	2
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...24 V
Lớp bảo vệ	không
Lưu ý về hoạt động	Chỉ hoạt động khi giảm nguồn điện bên ngoài
Chiều dài cáp	0.3 m
Đặc điểm dây dẫn	Đối với các ứng dụng tĩnh
Bán kính uốn, định tuyến cáp cố định	11 mm
Đường kính cáp	0.96 mm
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vòng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ	PEEK
nhà màu	xám
Vật liệu vỏ cách điện	PVC