

## Bát gá PAMP-MB-44

Số bộ phận: 8123058

FESTO



### Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	44
Dòng	P
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	2.5 Nm
Nhiệt độ trung bình	-60 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-60 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	32 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu giá treo	thép hợp kim không gỉ