

## Giá đỡ CAFM-D4-W

Số bộ phận: 8127358

FESTO



### Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	216 mm
Chiều cao	97 mm
Chiều dài	345 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	749 g
Kiểu gắn	bắt vít
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu gốc gắn	Thép sơn tĩnh điện