

Cuộn điện từ VACS-C-R3-1RL

Số bộ phận: 8135822

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị trạng thái tín hiệu	Đèn LED
Tần số chuyển mạch tối đa	5 Hz
Thời gian bật	100%
Lớp cách điện của dây trắng men	H
Dòng kéo vào định mức trên mỗi cuộn điện từ	108 mA đến 80 ms
Dòng điện định mức khi giảm dòng điện	15 mA sau 80 ms
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: Pha dòng điện thấp 0,36 W, pha dòng điện cao 2,6 W
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Chiều dài dây dẫn tối đa	30m
Cổng nối điện	M12x1, được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Kiểu gắn	với đai ốc có khóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA Thép
Vật liệu cuộn dây điện từ	Đồng Thép Nhựa nhiệt dẻo
Vật liệu cuộn dây	Đồng