

Bộ chỉ thị vị trí SASF-S3-B-F-A30

Số bộ phận: 8140397

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Phạm vi điều chỉnh góc xoay	0 deg...180 deg
Vị trí kết nối cho bộ điều khiển vị trí và chỉ báo vị trí tương ứng với tiêu chuẩn	VDI/VDE 3845 cỡ AA 2
Kích thước B x L x H	Ø40x43
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	26 g
Kiểu gắn	theo VDI/VDE 3845
nhà màu	màu đen
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử đệm	PP
Vật liệu vỏ	PP thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ