

Tấm chuyển đổi EHAM-MA-E19-25-C14

Số bộ phận: 8140775

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|----------------------------------|------------------------|
| Kích thước | 20 25 26 32 |
| Vị trí lắp đặt | dọc |
| Cấu trúc xây dựng | Bộ lắp |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...80 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 72.3 g |
| Kiểu gắn | với lỗ thông và vít |
| Mã giao diện cơ sở | E8-35 |
| Cấu trúc mã giao diện | E8-35 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu tấm chuyển đổi | Nhôm, anot hóa |
| Vật liệu vít | Thép |
| Vật liệu của các yếu tố định tâm | thép hợp kim cao |