


# Hộp số EMGA-40-P-G8-EAS-40

Số bộ phận: 8141729

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                           | Giá trị                 |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kích thước mặt bích hộp số         | 40 mm                   |
| Động cơ kích thước mặt bích        | 40 mm                   |
| Khe hở                             | 0.25 deg                |
| Loại bánh răng                     | Bánh răng hành tinh     |
| Tỉ số truyền                       | 8:1                     |
| Tốc độ bộ truyền động tối đa       | 18000 rpm               |
| hiệt độ hoạt động của hộp số       | -25 °C...90 °C          |
| Tuân thủ LABS                      | VDMA24364-B2-L          |
| Mức độ bảo vệ                      | IP54                    |
| Mô-men xoắn truyền động liên tục   | 6 Nm                    |
| Mô men quán tính khối lượng hộp số | 0.015 kgcm <sup>2</sup> |
| Mô men xoắn truyền động tối đa     | 10 Nm                   |
| Độ hiệu quả tối đa                 | 96 %                    |
| Độ chống xoắn                      | 0.85 Nm/arcmin          |
| trọng lượng sản phẩm               | 350 g                   |
| Giao diện bánh răng bộ truyền động | 40G                     |
| Giao diện bộ truyền động/hộp số    | 40P                     |
| Ghi chú vật liệu                   | Tuân thủ RoHS           |